






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280693 B	280693 B	R1/R2/A1/R3	R1	6	296212 (17.0 mm)
A2	1	280693 B	280693 B	R1/R2/A2/R3	R2	6	296449 (2.0 mm)
A3	1	280694 B	280693 B	R1/R2/A3/R3	R3	6	282821 (20.0 mm)
A4	1	280694 B	280693 B	R1/R2/A4/R3	SA1	3	280109*
F1	1	280692 B		R1/R2/F1/R3	*Isomat 3: 2		
F2	1	280692 B		R1/R2/F2/R3			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	Info-Plan:		
				mech. polished	VP		
				uml. total	PU		
				beschichtet coated	Maßstab Scale		
					1 : 1		
					Werkstoff Material		
					Benennung Title		
					Rollenplan		
					Isomat 3/4/5		
					Schüco ASE 60		
					Zechn.-Nr. Drawing No.		
					490220 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO