



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

○ Seitliche Andruck-rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	SA1	3	280109*
							*Isomat 3: 2
A1	1	289860	289860				
A2	1	289860	289860				
A3	1	289861	289860				
A4	1	289861	289860				
F1	1	289975					
F2	1	289859					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				mech. polished		Maßstab Scale	Gewicht Weight
				uml. total			
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance			
Original / Änderung Revision / Version			0201	Datum Date	Name	Werkstoff Material Benennung Title Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASE 80 490400 RP 1000 EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature Ersatz für Replacement for	
Name			26.03.2020				
Hinweistext hinzu gefügt			gez. drawn	Finkemeyer, C.			
			gepr. checked	Winkler, A.			
			ges. seen	Nienhüser, R.			
							