






In 2 Durchgängen rollen! 1. Rolldurchgang (2. Rolldurchgang siehe 494150 RP 1100)
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{suv} \geq 24 \text{ N/mm}$

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position

SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A1	R1	2	296505 (1.2 mm)
A2	1	283962	283962		R2	2	280750 (Adapter)
A3	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A3	SA1	3	289819
A4	1	283962	283962				
F1	1	289854					
F2	1	283962					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
			mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight
			uml. total		1 : 1		
		Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date	Name		
Name		31.01.2017		Benennung Title		Rollenplan Isomat 4/5	
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Schüco ASS 70 FD	
		gepr. checked		Winkler, A.		494150 RP 1000	
		ges. seen		Nienhüser, R.		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO