



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

○ Seitliche Andruck-rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	SA1	Stck. Qty. 3	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories 280109*
A1	1	289860	289860				*Isomat 3: 2
A2	1	289860	289860				
A3	1	289861	289860				
A4	1	289861	289860				
F1	1	289975					
F2	1	289859					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
			mech. polished —		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight
			uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Benennung Title		
Name			26.03.2020		Rollenplan Isomat 3/4/5		
Hinweistext hinzu gefügt			gez. drawn Finkemeyer, C.		Schüco ASE 80		
			gepr. checked Winkler, A.				
			ges. seen Nienhäuser, R.				
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 494850 RP 1000		
			SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		