






Mit geringem seitlichen Andruck rollen!

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
R1	3	296505 (1.2 mm)				
R2	3	280750 (Adapter)				

Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)
A1	1	296273	296273
A2	1	282615 A	282615 A
A3	1	296273	296273
A4	1	282616 A	282615 A
F1	1	296273	
F2	1	282617 A	

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	—	Maßstab Scale	1 : 1
			uml. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	
Name				29.03.2018		Benennung Title
		gez. drawn	Finkemeyer, C.			
		gepr. checked	Winkler, A.			
		ges. seen	Nienhüser, R.			
		SCHÜCO				
		Zeichn.-Nr. Drawing No.		494910 RP 1000		
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		

Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco VentoTherm Advanced	
--	--

SCHÜCO