






Mit geringem seitlichen Andruck rollen!

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	296273	296273	R2/R3/A1	R1	3	280743 (5.0 mm)	
A2	1	283318 A	283318 A	R1/R4/R5/A2	R2	3	296210 (10.0 mm)	
A3	1	296273	296273	R2/R3/A3	R3	3	296448 (8.0 mm)	
A4	1	283319 A	283318 A	R1/R4/R5/A4	R4	3	296508 (2.7 mm)	
F1	1	296273		R2/R3/F1	R5	3	280752 (Adapter)	
F2	1	283317 A		R1/R4/R5/F2				