





Für den PT Steg Verbund Rolllenplan 502350RP1000 verwenden


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rolllenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rolllenhandbuch.
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rolllenhandbuch.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1		1	282631 A	282631 A	R3/A1		R1	3 280750 (Adapter)
A2		1	280736 A	280736 A	SR/R1/A2		R2	2 280752 (Adapter)
A3		1	282632 A	282631 A	R1/A3		R3	1 289371 (Adapter)
A4		1	280737 A	280736 A	R2/A4		SR	1 283932
F1		1	282633 A		R1/F1		SA1	3 296865*
F2		1	280738 A		R2/F2			*Isomat 3: 2