





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	282590 A	282590 A	R2/R3/R4/A1	R1	3	283219 (12.5/39mm)
A2	1	280736 A	280736 A	R1/R4/A2	R2	3	296229 (5.5 mm)
A3	1	282591 A	282590 A	R2/R3/R4/A3	R3	3	296449 (2.0 mm)
A4	1	280737 A	280736 A	R1/R4/A4	R4	6	280750 (Adapter)
F1	1	282592 A		R2/R3/R4/F1	SA2	3	299343*
F2	1	280738 A		R1/R4/F2			*Isomat 3: 2

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished uml. total		Maßstab Scale	Gewicht Weight
				1 : 1	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Benennung Title	
0201		14.06.2019		Rollenplan Isomat 3/4/5	
Name		Name		Schüco AWS 75 PD.SI	
Text Isomat 3 hinzu gefügt		gez. drawn Finkemeyer, C.		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
		gepr. checked Winkler, A.		502700 RP 1000	
		ges. seen Nienhüser, R.		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		SCHÜCO		Ersatz für Replacement for	