






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	4	280743 (5.0 mm)
A1		1	264063	264063	R1/A1				
A2		1	264061	264061	R1/A2				
A3		1	264064	264063	R1/A3				
A4		1	264062	264061	R1/A4				
F1		1	264059						
F2		1	264060						
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
					mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight
		uml. total							
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version			0100		Datum Date		Name		Benennung Title
Name					24.08.2017				
			gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASE 80		
			gepr. checked		Winkler, A.				
			ges. seen		Nienhüser, R.				
									Zeichn.-Nr. Drawing No.
									Ersatz für Replacement for

SCHÜCO