



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

● Seitliche Andruck-rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280702 B	280702 B	R1/A1/R2	R1	6	283219 (12.5/39mm)
A2	1	280702 B	280702 B	R1/A2/R2	R2	6	296210 (10.0 mm)
A3	1	280703 B	280702 B	R1/A3/R2	SA1	2	299147
A4	1	280703 B	280702 B	R1/A4/R2			
F1	1	280701 B		R1/F1/R2			
F2	1	280701 B		R1/F2/R2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:		
			mech. polished	-	Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight
			uml. total				
Paßmaße Close tol.			Abmaße Std. tolerance				
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name		08.11.2017		Benennung Title			
		gez. drawn	Finkemeyer, C.				
		gepr. checked	Winkler, A.				
		ges. seen	Nienhäuser, R.				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	
						Schüco AWS 65	
						IsoModul	
						504150 RP 1000	