





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	3	296534 (8.5 mm)	
A1	1	280736 B	280736 B	R3/S1/R4/A1/R3/R5/S1		R2	3	296207 (4.0 mm)	
A2	1	280736 B	280736 B	R1/R2/A2/R6		R3	4	296209 (6.5 mm)	
A3	1	280737 B	280736 B	R3/S1/R4/A3/R3/R5/S1		R4	2	296449 (2.0 mm)	
A4	1	280737 B	280736 B	R1/R2/A4/R6		R5	2	280753 (15.0 mm)	
F1	1	280738 B		R1/R2/F1/R6		R6	3	280743 (5.0 mm)	
F2	1	283113				S1	4	282014 (Scheibe)	
						SA1	2	299147	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		Maßstab Scale	Gewicht Weight
				uml. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version			0201		Datum Date		Name		Benennung Title
Name					24.10.2018				
Rollen Isomat 4 hinzu			gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 4/5 Schüco AWS 70.HI 504230 RP 1000		
grfügt			gepr. checked		Winkler, A.				
			ges. seen		Nienhüser, R.				
							IsoModul		