






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.  
Attention:



|                                                |   |                                               |                                  |                                        | Stck. Qty.                                                                   |          | Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories                                                   |                        |                                  |  |
|------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
|                                                |   | Stck. Qty.                                    | Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5 | Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4         | Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside) |          |                                                                                         |                        |                                  |  |
| A1                                             | 1 | 280693 B                                      | 280693 B                         | 280693 B                               | R1/A1/R2/R3                                                                  |          |                                                                                         |                        |                                  |  |
| A2                                             | 1 | 280693 B                                      | 280693 B                         | 280693 B                               | R1/A2/R2/R3                                                                  |          |                                                                                         |                        |                                  |  |
| A3                                             | 1 | 280694 B                                      | 280694 B                         | 280693 B                               | R1/A3/R2/R3                                                                  |          |                                                                                         |                        |                                  |  |
| A4                                             | 1 | 280694 B                                      | 280694 B                         | 280693 B                               | R1/A4/R2/R3                                                                  |          |                                                                                         |                        |                                  |  |
| F1                                             | 1 | 280692 B                                      |                                  |                                        | R1/F1/R2/R3                                                                  |          |                                                                                         |                        |                                  |  |
| F2                                             | 1 | 280692 B                                      |                                  |                                        | R1/F2/R2/R3                                                                  |          |                                                                                         |                        |                                  |  |
|                                                |   | Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance |                                  | Oberflächenabwicklung<br>Circumference |                                                                              | VP<br>PU |                                                                                         | Info-Plan:             |                                  |  |
|                                                |   |                                               |                                  | mech.<br>polished                      |                                                                              | -        |                                                                                         |                        |                                  |  |
|                                                |   |                                               |                                  | uml.<br>total                          |                                                                              |          |                                                                                         | Maßstab<br>Scale 1 : 1 |                                  |  |
| Paßmaße<br>Close tol.                          |   | Abmaße<br>Std. tolerance                      |                                  |                                        |                                                                              |          |                                                                                         | Gewicht<br>Weight      |                                  |  |
| Original / Änderung<br>Revision / Version 0100 |   |                                               |                                  |                                        | Datum<br>Date                                                                |          | Name                                                                                    |                        | Benennung<br>Title               |  |
| Name                                           |   |                                               |                                  |                                        | 08.11.2017                                                                   |          |                                                                                         |                        | Rollenplan<br>Isomat 3/4/5       |  |
|                                                |   |                                               | gez.<br>drawn                    |                                        | Finkemeyer, C.                                                               |          | Schüco AWS 50                                                                           |                        | IsoModul                         |  |
|                                                |   |                                               | gepr.<br>checked                 |                                        | Winkler, A.                                                                  |          | 504260 RP 1000                                                                          |                        |                                  |  |
|                                                |   |                                               | ges.<br>seen                     |                                        | Nienhüser, R.                                                                |          | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No.                                                              |                        |                                  |  |
|                                                |   |                                               |                                  |                                        | SCHÜCO                                                                       |          | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |                        | Ersatz für<br>Replacement<br>for |  |