



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	289774	289774				
A2	1	289774	289774				
A3	1	289775	289774				
A4	1	289775	289774				
F1	1	289777					
F2	1	289776					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished -		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight	
			uml. total				
Paßmaße Close tol.			Abmaße Std. tolerance				
Original / Änderung Revision / Version 0302		Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name		13.03.2020		Benennung Title			
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn	Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AD UP 90		
		gepr. checked	Winkler, A.				
		ges. seen	Nienhäuser, R.				
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 507020 RP 1000			
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
				Ersatz für Replacement for			