





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
						R1	6 283219 (12.5/39mm)
A1	1	283801	283801	R1/A1	R2	2	296229 (5.5 mm)
A2	1	283801	283801	R1/A2			
A3	1	283802	283801	R1/A3			
A4	1	283802	283801	R1/A4			
F1	1	283799		R1/R2/F1			
F2	1	283799		R1/R2/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
						1 : 1	
						Gewicht Weight	
						Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Benennung Title	
Name				14.11.2018		Rollenplan Isomat 3/4/5	
				gez. drawn		Finkemeyer, C.	
				gepr. checked		Winkler, A.	
				ges. seen		Nienhüser, R.	
						Schüco AD UP 75	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						507330 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO