






Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen!

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
				R1		1 280749 (7.0 mm)	
A1	1	264134	264134				
A2	1	289613	289613				
A3	1	264135	264134				
A4	1	289614	289613				
F1	1	289569		R1/F1			
F2	1	289600					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished -		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale 1 : 1	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date		Name	
Name				10.03.2020		Benennung Title	
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 4/5	
		gepr. checked		Winkler, A.			
		ges. seen		Nienhüser, R.			
						Schüco AD UP 75	
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 507751 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO