






Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen!


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



Isomat 3



Isomat 4/5



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1	1	289570		289570					
A2	1	289570		289570					
A3	1	289571		289570					
A4	1	289571		289570					
F1	1	289573							
F2	1	289572							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale 1 : 1	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				21.04.2020				Rollenplan Isomat 3/4/5	
Hinweistext hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.				Schüco AD UP 75	
		gepr. checked		Winkler, A.					
		ges. seen		Nienhüser, R.					
								507780 RP 1000	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO