






Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen!

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



										Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories			
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)								
A1	1	289570		289570										
A2	1	289570		289570										
A3	1	289571		289570										
A4	1	289571		289570										
F1	1	289573												
F2	1	289572												
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:				
						mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight				
						uml. total								
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance						Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version 0302					Datum Date	Name								
Name					21.04.2020		Benennung Title Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 75 SimplySmart 507781 RP 1000							
Hinweistext hinzu gefügt				gez. drawn	Finkemeyer, C.									
				gepr. checked	Winkler									
				ges. seen	Nienhüser, R.									
								Zeichn.-Nr. Drawing No.						
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				