







Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



Isomat 3



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296212 (17.0 mm)		
					R2	6	296449 (2.0 mm)		
A1	1	280736 B	280736 B	R1/R2/A1					
A2	1	280736 B	280736 B	R1/R2/A2					
A3	1	280737 B	280736 B	R1/R2/A3					
A4	1	280737 B	280736 B	R1/R2/A4					
F1	1	280738 B		R1/R2/F1					
F2	1	280738 B		R1/R2/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight	
				uml. total					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance								
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date	Name	Werkstoff Material		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASE 80.HI	
Name			18.11.2022		Benennung Title				
PA Nummer geändert		gez. drawn	Winkler, A.						
		gepr. checked	Finkemeyer, C.						
		ges. seen	Nienhüser, R.						
		SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No.		513010 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO