






Rollbeilage 2x267960

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	282631 A		282631 A		R1/R2/R5/A1		
A2	1	282590 A		282590 A		R3/R4/R5/A2		
A3	1	282632 A		282631 A		R1/R2/R5/A3		
A4	1	282591 A		282590 A		R3/R4/R5/A4		
F1	1	282633 A			R1/R2/R5/F1			
F2	1	282592 A			R3/R4/R5/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		-		
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		Gewicht Weight
						1 : 1		
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Werkstoff Material		
0100								
Name				22.06.2018		Benennung Title		
				gez. drawn		Roller plan		
				gepr. checked		Isomat 4/5		
				ges. seen		Schüco ASS 77 PD.HI manual		
						IsoModul		
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		
						513160 RP 1000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		
				SCHÜCO				