



278950 PA

278970 PA

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	282251		282251		R1/R2/A1		
A2	1	282251		282251		R3/R4/A2		
A3	1	282252		282251		R1/R2/A3		
A4	1	282252		282251		R3/R4/A4		
F1	1	289440				R3/R5/F1		
F2	1	264060						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished				
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		Werkstoff Material		
Name				31.10.2023		Benennung Title		
Hinweistext ergänzt		gez. drawn		C. Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASE 80		
		gepr. checked		Winkler, A.				
		ges. seen		Nienhüser, R.				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		513300 RP 0000
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for