






Andruckwalzen 1, 2 und 5 aus Aluminium (Art.-Nr. 296797)
In 2 Durchgängen rollen! 1. Rolldurchgang (2. Rolldurchgang siehe 513470RP1100).


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Isomat 3



Isomat 4/5



Durchlauf-
richtung

● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1		1	283314 A	283314 A	R1/R2/R3/A1				
A2		1	283314 A	283314 A	R1/R2/R3/A2				
A3		1	283315 A	283314 A	R1/R2/R3/A3				
A4		1	283315 A	283314 A	R1/R2/R3/A4				
F1		1	283313 A		R1/R2/R3/F1				
F2		1	283313 A		R1/R2/R3/F2				
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
					mech. polished		—		
					uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name				02.07.2019				Benennung Title	
		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 3/4/5			
		gepr. checked		Winkler, A.					
		ges. seen		Nienhüser, R.					
						Schüco ASE 80			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.			
						513470 RP 1000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
						Ersatz für Replacement for			