






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280743 (5.0 mm)	
A1	1	282590 A	282590 A	R1/R2/A1	R2	6	280750 (Adapter)	
A2	1	282590 A	282590 A	R1/R2/A2				
A3	1	282591 A	282590 A	R1/R2/A3				
A4	1	282591 A	282590 A	R1/R2/A4				
F1	1	282592 A		R1/R2/F1				
F2	1	282592 A		R1/R2/F2				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				mech. polished		Maßstab Scale	Gewicht Weight
				uml. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Benennung Title	
Name				11.05.2022		Rollenplan Isomat 3/4/5	
284763 ersetzt 245615		gez. drawn		Finkemeyer		Schüco AS FD 90.HI	
		gepr. checked		Winkler, A.		513660 RP 1000	
		ges. seen		Nienhüser, R.		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	