



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	283314 A		283314 A		R1/R2/A1		
A2	1	283314 A		283314 A		R1/R2/A2		
A3	1	283315 A		283314 A		R1/R2/A3		
A4	1	283315 A		283314 A		R1/R2/A4		
F1	1	283313 A			R1/R2/F1			
F2	1	283313 A			R1/R2/F2			
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
						mech. polished —		Info-Plan:
						uml. total		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date		Werkstoff Material		
Name				23.09.2021		Benennung Title		
Hinweistext zu 438030				gez. drawn		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASE 80.HI		
				gepr. checked				
				ges. seen				
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 513930 RP 1100		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für Replacement for		