



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
						6	280752 (Adapter)
A1	1	282590 A	282590 A	R1/A1			
A2	1	282590 A	282590 A	R1/A2			
A3	1	282591 A	282590 A	R1/A3			
A4	1	282591 A	282590 A	R1/A4			
F1	1	282592 A		R1/F1			
F2	1	282592 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				mech. polished		Maßstab Scale	Gewicht Weight
				uml. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance						
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name	
Name				07.01.2019		Benennung Title	
		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 80 AWE IsoModul	
		gepr. checked		Winkler, A.			
		ges. seen		Nienhüser, R.			
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.		517270 RP 1000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	