






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296452 (1.5 mm)	
A1	1	280736 A	280736 A	R1/R2/R3/A1	R2	6	296565 (4.8 mm)	
A2	1	280736 A	280736 A	R1/R2/R3/A2	R3	6	280752 (Adapter)	
A3	1	280737 A	280736 A	R1/R2/R3/A3				
A4	1	280737 A	280736 A	R1/R2/R3/A4				
F1	1	280738 A		R1/R2/R3/F1				
F2	1	280738 A		R1/R2/R3/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:		
				mech. polished				
				uml. total		Maßstab Scale	Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				1 : 1			
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name		23.05.2019			Benennung Title	Rollenplan Isomat 3/4/5		
		gez. drawn	Finkemeyer, C.		Schüco AWS 70.HI			
		gepr. checked	Winkler, A.					
		ges. seen	Nienhüser, R.					