







Achtung: The result of the rolling process has to be checked on the basis of the reference dimensions in this roller plan. Please note the examination advices of the current roller manual
Attention:



Isomat 3



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories			
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	282821 (20.0 mm)			
A1	1	282590 B	282590 B	R1/A1						
A2	1	282590 B	282590 B	R1/A2						
A3	1	282591 B	282590 B	R1/A3						
A4	1	282591 B	282590 B	R1/A4						
F1	1	282592 B		R1/F1						
F2	1	282592 B		R1/F2						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished		-				
				uml. total				Maßstab Scale		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				1 : 1		Gewicht Weight		
Original / Änderung Revision / Version			0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name					07.12.2018				Benennung Title	
			gez. drawn		Finkemeyer, C.		Roller plan Isomat 3/4/5		Schüco AWS 75.SI	
			gepr. checked		Winkler, A.					
			ges. seen		Nienhüser, R.					
									IsoModul	
			</							

SCHÜCO