






Achtung: The result of the rolling process has to be checked on the basis of the reference dimensions in this roller plan. Please note the examination advices of the current roller manual




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280702 B	280702 B	R1/A1/R2	R1 6 282821 (20.0 mm)
A2	1	280702 B	280702 B	R1/A2/R2	R2 4 299293 (3.0 mm)
A3	1	280703 B	280702 B	R1/A3/R2	R3 2 296452 (1.5 mm)
A4	1	280703 B	280702 B	R1/A4/R2	
F1	1	280701 B	280701 B	R1/F1/R3	
F2	1	280701 B	280701 B	R1/F2/R3	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			uml. total	1 : 1	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		11.12.2018		Roller plan Isomat 3/4/5	
	gez. drawn	Finkemeyer, C.		Schüco AWS 65	
	gepr. checked	Winkler, A.		IsoModul	
	ges. seen	Nienhüser, R.		519146 RP 1000	
			Zeichn.-Nr. Drawing No.		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
			Ersatz für Replacement for		