






Achtung: The result of the rolling process has to be checked on the basis of the reference dimensions in this roller plan. Please note the examination advices of the current roller manual
Attention:



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	3	280750 (Adapter)	
	A2	1	280699 A	280699 A	R2/A2		3	280752 (Adapter)
	A3	1	280737 A	280736 A	R1/A3	SA1	3	296865*
	A4	1	280700 A	280699 A	R2/A4			*Isomat 3: 2
	F1	1	280738 A		R1/F1			
	F2	1	280698 A		R2/F2			

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				1 : 1		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Werkstoff Material		Benennung Title	
0100				08.01.2019		Name		Roller plan	
Name				gez. drawn		Finkemeyer, C.		Isomat 3/4/5	
				gepr. checked		Winkler, A.		Schüco AWS 65	
				ges. seen		Nienhüser, R.		IsoModul	

SCHÜCO