







Achtung: The result of the rolling process has to be checked on the basis of the reference dimensions in this
Attention: roller plan. Please note the examination advices of the current roller manual



Isomat 3



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

						Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories			
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	296229 (5.5 mm)	
A1	1	283015 A		283015 A		R1/R2/A1		R2	3	280752 (Adapter)	
A2	1	280696 A		280696 A		R1/R3/A2		R3	3	280750 (Adapter)	
A3	1	283016 A		283015 A		R1/R2/A3					
A4	1	280697 A		280696 A		R1/R3/A4					
F1	1	283014 A				R1/R2/F1					
F2	1	280695 A				R2/R3/F2					
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
						mech. polished		—			
						uml. total				Maßstab Scale	
								1 : 1		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance						Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version				0100		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name						09.01.2019				Roller plan Isomat 3/4/5	
				gez. drawn		Finkemeyer, C.					
				gepr. checked		Winkler, A.					
				ges. seen		Nienhüser, R.		Schüco AWS 50			