







Achtung: The result of the rolling process has to be checked on the basis of the reference dimensions in this roller plan. Please note the examination advices of the current roller manual
Attention:



Isomat 3



Isomat 4/5



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 296229 (5.5 mm)
A1	1	280699 A	280699 A	R1/R2/A1	R2	3 280752 (Adapter)
A2	1	280736 A	280736 A	R1/R3/A2	R3	3 280750 (Adapter)
A3	1	280700 A	280699 A	R1/R2/A3		
A4	1	280737 A	280736 A	R1/R3/A4		
F1	1	280698 A		R1/R2/F1		
F2	1	280738 A		R1/R3/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
				mech. polished		Maßstab Scale 1 : 1
				uml. total		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Info-Plan: Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Werkstoff Material
Name		09.01.2019		Name		
		gez. drawn		Finkemeyer, C.		
		gepr. checked		Winkler, A.		
		ges. seen		Nienhüser, R.		Schüco AWS 65
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 519278 RP 1000
						Ersatz für Replacement for

SCHÜCO