





For the PT insulation bars use 519351RP1000 Roller plan


Achtung: The result of the rolling process has to be checked on the basis of the reference dimensions in this
Attention: roller plan. Please note the examination advices of the current roller manual



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282631 A	282631 A	R3/A1	R1	3 280750 (Adapter)
A2	1	280736 A	280736 A	SR/R1/A2	R2	2 280752 (Adapter)
A3	1	282632 A	282631 A	R1/A3	R3	1 289371 (Adapter)
A4	1	280737 A	280736 A	R2/A4	SR	1 283964
F1	1	282633 A		R1/F1	SA1	3 296865*
F2	1	280738 A		R2/F2		*Isomat 3: 2

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished		Maßstab Scale	Gewicht Weight
		uml. total		1 : 1	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date	Name	Benennung Title	
0100		14.01.2019		Roller plan	
				Isomat 3/4/5	
				Schüco AWS 75.SI+	
				IsoModul	
				519351 RP 1100	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO