






Achtung: The result of the rolling process has to be checked on the basis of the reference dimensions in this roller plan. Please note the examination advices of the current roller manual
Attention:



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories				
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	3	280750 (Adapter)				
	A2	1	280696 A	280696 A	R2/A2			280752 (Adapter)			
	A3	1	280703 A	280702 A	R1/A3	SA1	3	296865*			
	A4	1	280697 A	280696 A	R2/A4			*Isomat 3: 2			
	F1	1	280701 A		R1/F1						
	F2	1	280695 A		R2/F2						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished							
				uml. total				Maßstab Scale			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				1 : 1		Gewicht Weight			
Original / Änderung Revision / Version			0100			Datum Date			Name		
Name						14.01.2019			Benennung Title		
			gez. drawn			Finkemeyer, C.			Roller plan Isomat 3/4/5		
			gepr. checked			Winkler, A.					
			ges. seen			Nienhüser, R.					
						Schüco AWS 60			IsoModul		

Roller plan
Isomat 3/4/5

IsoModul

519352 RP 1000

SCHÜCO