






Achtung: The result of the rolling process has to be checked on the basis of the reference dimensions in this roller plan. Please note the examination advices of the current roller manual



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
						R1	R2
A1	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A1	6	296207 (4.0 mm)	
A2	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A2	6	280752 (Adapter)	
A3	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A3			
A4	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A4			
F1	1	280692 A		R1/R2/F1			
F2	1	280692 A		R1/R2/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	Info-Plan:		
				mech. polished	VP PU		
				uml. total	Maßstab Scale 1 : 1		
					Gewicht Weight		
					Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Benennung Title		
Name				03.08.2021			
				gez. drawn	Roller plan Isomat 3/4/5		
				gepr. checked			
				ges. seen	Schüco ADS 65 HD CN		
					519777 RP 1000		
					Ersatz für Replacement for		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					IsoModul		
					Schüco		