







Achtung: The result of the rolling process has to be checked on the basis of the reference dimensions in this roller plan. Please note the examination advices of the current roller manual



Isomat 3



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 296207 (4.0 mm)
					R2	6 280752 (Adapter)
A1	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A1		
A2	1	280693 A	280693 A	R1/R2/A2		
A3	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A3		
A4	1	280694 A	280693 A	R1/R2/A4		
F1	1	280692 A		R1/R2/F1		
F2	1	280692 A		R1/R2/F2		

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				mech. polished			
				uml. total			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale	Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Werkstoff Material	
Name				05.08.2021		Benennung Title	
		gez. drawn		Winkler		Roller plan	
		gepr. checked		Finkemeyer, C.		Isomat 3/4/5	
		ges. seen		Nienhüser, R.		Schüco ADS 65 HD CN	
						IsoModul	
						519795 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO

SCHÜCO