





**Achtung:** Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!  
**Attention:** zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



|                                             |   |                                     |  | Stck. Qty.                     |  | Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories                                          |  |
|---------------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Stck. Qty.                                  |   | Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5      |  | Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4 |  | Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)   |  |
| A1                                          | 1 | 289563                              |  | 289563                         |  | R1/A1                                                                          |  |
| A2                                          | 1 | 264156                              |  | 264156                         |  | R2/A2                                                                          |  |
| A3                                          | 1 | 264313                              |  | 264313                         |  | R1/A3                                                                          |  |
| A4                                          | 1 | 264312                              |  | 264312                         |  | R2/A4                                                                          |  |
| F1                                          | 1 | 289569                              |  |                                |  | R1/F1                                                                          |  |
| F2                                          | 1 | 264155                              |  |                                |  | R2/F2                                                                          |  |
| Zulässige Abweichung Permissible tolerance  |   | Oberflächenabwicklung Circumference |  | VP PU                          |  | Info-Plan:                                                                     |  |
|                                             |   | mech. polished uml. total           |  | Maßstab Scale 1 : 1            |  | Gewicht Weight                                                                 |  |
| Paßmaße Close tol.                          |   | Abmaße Std. tolerance               |  | Werkstoff Material             |  |                                                                                |  |
| Original / Änderung Revision / Version 0302 |   | Datum Date 23.09.2020               |  | Name                           |  | Benennung Title                                                                |  |
| Name                                        |   |                                     |  |                                |  | Rollenplan Isomat 4/5                                                          |  |
| A3/A4 geändert                              |   | gez. drawn                          |  | Winkler                        |  |                                                                                |  |
|                                             |   | gepr. checked                       |  | Finkemeyer, C.                 |  |                                                                                |  |
|                                             |   | ges. seen                           |  | Nienhüser, R.                  |  | Schüco AD UP 75                                                                |  |
|                                             |   |                                     |  |                                |  | Zeichn.-Nr. Drawing No. 522180 RP 1000                                         |  |
|                                             |   |                                     |  |                                |  | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature |  |
|                                             |   |                                     |  |                                |  | Ersatz für Replacement for                                                     |  |