






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.
Attention:




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 296449 (2.0 mm)
A1	1	289770	289770	R1/A1		
A2	1	264161	264161	R1/A2		
A3	1	264315	264315	R1/A3		
A4	1	264315	264315	R1/A4		
F1	1	289769		R1/F1		
F2	1	264160		R1/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
				mech. polished		Info-Plan:
				uml. total		Maßstab Scale
						1 : 1
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version			0201	Datum Date		Name
Name				23.09.2020		Benennung Title
A3/A4 geändert			gez. drawn	Winkler		Rollenplan Isomat 3/4/5
			gepr. checked	Finkemeyer, C.		
			ges. seen	Nienhüser, R.		
					Schüco AD UP 90	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					522350 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO