






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 296449 (2.0 mm)
A1	1	289770	289770	R1/A1		
A2	1	264161	264161	R1/A2		
A3	1	264315	264315	R1/A3		
A4	1	264315	264315	R1/A4		
F1	1	289769		R1/F1		
F2	1	264160		R1/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
				mech. polished	-	
				uml. total		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name			23.09.2020		Benennung Title	
A3/A4 geändert		gez. drawn	Winkler			Rollenplan
		gepr. checked	Finkemeyer, C.			Isomat 3/4/5
		ges. seen	Nienhüser, R.			Schüco AD UP 90
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 522370 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	