






Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen!

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories			
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	1	280749 (7.0 mm)	
A1	1	264134		264134						
A2	1	289613		289613						
A3	1	264135		264134						
A4	1	289614		289613						
F1	1	289569			R1/F1					
F2	1	289600								
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished		-				
				uml. total				Maßstab Scale 1 : 1		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material		Gewicht Weight		
Original / Änderung Revision / Version 0201					Datum Date		Name		Benennung Title Rollenplan Isomat 4/5 Schüco AD UP 75 522710 RP 1000	
Name					10.03.2020					
Hinweistext hinzu gefügt			gez. drawn		Finkemeyer, C.					
			gepr. checked		Winkler, A.					
			ges. seen		Nienhüser, R.					
			SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No.			
							EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO