



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 3



- Andruck-
walze

○ Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	282590 B		282590 B		R1/A1		
A2	1	282590 B		282590 B		R1/A2		
A3	1	282591 B		282590 B		R1/A3		
A4	1	282591 B		282590 B		R1/A4		
F1	1	282592 B				R1/F1		
F2	1	282592 B				R1/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		-		
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		1 : 1		
Name				Name		Werkstoff Material		
Text Isomat 3 hinzu gefügt		gez. drawn		14.06.2019		Benennung Title		
		gepr. checked		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 75 PD.SI		
		ges. seen		Winkler, A.				
				Nienhüser, R.				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		
						523010 RP 1000		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für Replacement for		