






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	280736 B	280736 B	R1/R2/R3/A1	R1	6	280743	(5.0 mm)
A2	1	280736 B	280736 B	R1/R2/R3/A2	R2	6	280748	(6.0 mm)
A3	1	280737 B	280736 B	R1/R2/R3/A3	R3	6	280752	(Adapter)
A4	1	280737 B	280736 B	R1/R2/R3/A4				
F1	1	280738 B		R1/R2/R3/F1				
F2	1	280738 B		R1/R2/R3/F2				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale 1 : 1	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				12.03.2019				Rollenplan Isomat 3/4/5	
				gez. drawn		Finkemeyer, C.		Schüco AWS 70 WF.HI IsoModul	
				gepr. checked		Winkler, A.			
				ges. seen		Nienhüser, R.			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		523170 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	