






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)					
A1	1	280736 B	280736 B	R1/R2/R3/A1	R1	6	280743 (5.0 mm)		
A2	1	280736 B	280736 B	R1/R2/R3/A2	R2	6	280748 (6.0 mm)		
A3	1	280737 B	280736 B	R1/R2/R3/A3	R3	5	280752 (Adapter)		
A4	1	280737 B	280736 B	R1/R2/R3/A4	R4	1	282821 (20.0 mm)		
F1	1	280738 B		R1/R2/R3/F1					
F2	1	283165		R1/R2/R4/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished					
				uml. total		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					1 : 1			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name				12.03.2019		Benennung Title			
		gez. drawn	Finkemeyer, C.			Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 70 WF.HI IsoModul			
		gepr. checked	Winkler, A.						
		ges. seen	Nienhüser, R.						
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		523190 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO