






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280702 B	280702 B	R1/A1/R2	R1	6 283219 (12.5/39mm)
A2	1	280702 B	280702 B	R1/A2/R2	R2	6 296210 (10.0 mm)
A3	1	280703 B	280702 B	R1/A3/R2	SA1	6 299146*
A4	1	280703 B	280702 B	R1/A4/R2		*Isomat 3: 4
F1	1	280701 B		R1/F1/R2		
F2	1	280701 B		R1/F2/R2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		Info-Plan:	
			mech. polished		VP PU	
			uml. total		Maßstab Scale	
					1 : 1	
		Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Werkstoff Material	
Name				12.03.2019	Benennung Title	
					Rollenplan	
					Isomat 3/4/5	
					Schüco AWS 65	
					IsoModul	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					523360 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO