



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	283316 (19.5 mm)	
A1	1	280702 B	280702 B		R1/A1/R2			
A2	1	280702 B	280702 B		R1/A2/R2			
A3	1	280703 B	280702 B		R1/A3/R2			
A4	1	280703 B	280702 B		R1/A4/R2			
F1	1	280701 B			R1/F1/R2			
F2	1	280701 B			R1/F2/R2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight
				uml. total				
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance				
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name			12.03.2019		Name		Benennung Title	
			gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 3/4/5	
			gepr. checked		Winkler, A.			
			ges. seen		Nienhüser, R.			
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		523420 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
							IsoModul	