






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	280702 B	280702 B	R1/A1/R2	R1	6 283219 (12.5/39mm)
A2	1	280702 B	280702 B	R1/A2/R2	R2	6 296210 (10.0 mm)
A3	1	280703 B	280702 B	R1/A3/R2	SA1	6 299146*
A4	1	280703 B	280702 B	R1/A4/R2		*Isomat 3: 4
F1	1	280701 B		R1/F1/R2		
F2	1	280701 B		R1/F2/R2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
				mech. polished		Info-Plan:
				uml. total		Maßstab Scale
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				1 : 1
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Werkstoff Material
Name				01.03.2019		Benennung Title
		gez. drawn		Winkler, A.		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 65 BS IsoModul
		gepr. checked		Finkemeyer, C.		
		ges. seen		Nienhüser, R.		
						Zeichn.-Nr. Drawing No.
						523630 RP 1000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for

SCHÜCO