






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck.	Art.-Nr. Zubehör
						Qty.	Art.-No. Accessories
A1	1	283150 B	283150 B	R1/A1/R2		R1	6 282821 (20.0 mm)
A2	1	283150 B	283150 B	R1/A2/R2		R2	6 280753 (15.0 mm)
A3	1	283151 B	283150 B	R1/A3/R2			
A4	1	283151 B	283150 B	R1/A4/R2			
F1	1	283149 B		R1/F1/R2			
F2	1	283149 B		R1/F2/R2			

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				mech. polished		Maßstab Scale	Gewicht Weight
				uml. total			
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance			
Original / Änderung Revision / Version				0100	Datum Date	Name	Werkstoff Material
Name				11.07.2019	Benennung Title		
				gez. drawn	Rollenplan		
				gepr. checked	Isomat 3/4/5		
				ges. seen	Schüco ASE 60.HI		
				Zeichn.-Nr. Drawing No.			
				525130 RP 1000			
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
				Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO