






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)					
A1	1	282590 A	282590 A	R1/R2/R3/A1	R1	6	296449 (2.0 mm)		
A2	1	282590 A	282590 A	R1/R2/R3/A2	R2	6	296229 (5.5 mm)		
A3	1	282591 A	282590 A	R1/R2/R3/A3	R3	6	280750 (Adapter)		
A4	1	282591 A	282590 A	R1/R2/R3/A4	SA2	3	299343*		
F1	1	282592 A		R1/R2/R3/F1			*Isomat 3: 2		
F2	1	282592 A		R1/R2/R3/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					1 : 1		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material				
Name			19.09.2019		Benennung Title	Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 75 PD.SI			
		gez. drawn		Finkemeyer, C.					
		gepr. checked		Winkler, A.					
		ges. seen		Nienhüser, R.					
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	530030 RP 1000			
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO