



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

○ Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282590 A	282590 A	R1/R2/R3/A1	R1	6 296449 (2.0 mm)
A2	1	282590 A	282590 A	R1/R2/R3/A2	R2	6 296229 (5.5 mm)
A3	1	282591 A	282590 A	R1/R2/R3/A3	R3	6 280750 (Adapter)
A4	1	282591 A	282590 A	R1/R2/R3/A4	SA2	3 299343*
F1	1	282592 A		R1/R2/R3/F1		*Isomat 3: 2
F2	1	282592 A		R1/R2/R3/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	-		
			uml. total		Maßstab Scale	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0100	Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name			19.09.2019		Benennung Title	
	gez. drawn	Finkemeyer, C.				Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 75 PD.SI
	gepr. checked	Winkler, A.				
	ges. seen	Nienhäuser, R.				
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	530050 RP 1000
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for