





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.
Attention:



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1	1	282590 B		282590 B		R1/A1			
A2	1	282590 B		282590 B		R1/A2			
A3	1	282591 B		282590 B		R1/A3			
A4	1	282591 B		282590 B		R1/A4			
F1	1	282592 B			R1/F1				
F2	1	282592 B			R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		Maßstab Scale	
				uml. total				1 : 1	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				15.12.2020				Rollenplan Isomat 3/4/5	
		gez. drawn		Finkemeyer, C.				Schüco AWS 75 BS.SI+ optimized IsoModul	
		gepr. checked		Winkler, A.					
		ges. seen		Nienhüser, R.					