






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.




Isomet 3



Durchlauf-
richtung

Isomet 4/5



● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomet 4)

		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
		R1	6	282821	(20.0 mm)				
A1		1	282590 B	282590 B	R1/A1				
A2		1	282590 B	282590 B	R1/A2				
A3		1	282591 B	282590 B	R1/A3				
A4		1	282591 B	282590 B	R1/A4				
F1		1	282592 B		R1/F1				
F2		1	282592 B		R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				uml. total		1 : 1			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				30.04.2021				Rollenplan	
Symbol und Artikelnr.		gez. drawn		Finkemeyer, C.				Isomat 3/4/5	
Isolierstege erneuert		gepr. checked		Winkler, A.				Schüco AWS 75 BS.SI+ optimized	
		ges. seen		Nienhüser, R.				IsoModul	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.	
								530740 RP 1000	
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO