






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280693 B	280693 B	R1/A1/R2/R3	R1	6	282821 (20.0 mm)
A2	1	280693 B	280693 B	R1/A2/R2/R3	R2	6	296210 (10.0 mm)
A3	1	280694 B	280693 B	R1/A3/R2/R3	R3	4	296448 (8.0 mm)
A4	1	280694 B	280693 B	R1/A4/R2/R3	R4	2	296209 (6.5 mm)
F1	1	280692 B		R1/F1/R2/R4			
F2	1	280692 B		R1/F2/R2/R4			

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished uml. total		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name	Benennung Title	
		07.01.2021		Rollenplan Isomat 3/4/5	
		gez. drawn	Finkemeyer, C.	Schüco AWS 50 IsoModul	
		gepr. checked	Winkler, A.	530890 RP 1000	
		ges. seen	Nienhüser, R.	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		SCHÜCO		Ersatz für Replacement for	